

**Garant****Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260300 20/11
GTIN	4045197878267
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skruv för underläggsplatta	269013 2
Underläggsplatta	269005 3
Totallängd L neutrala hållare	125 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub> neutrala hållare	10 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Utkragande längd L <sub>1</sub> neutrala hållare	20 mm
ISO-kod hållare	SDNCN 2020K11
Skruvsats för vändskär	269028 2
Skaftmått	20 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	62,5 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning

Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Underläggsplatta Typ 3	269005 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500