

Garant**Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260300 25/11
GTIN	4045197878274
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	SDNCN 2525M11
Underläggsplatta	269005 3
Skruvsats för vändskär	269028 2
Funktionsbredd L ₄ neutrala hållare	12,5 mm
Skaftmått	25 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Totallängd L neutrala hållare	150 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Utkragande längd L ₁ neutrala hållare	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	62,5 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning

Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underläggsplatta Typ 3	269005 3
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500