

**Sats med inv. skärhållare stål utan IK, Höger, Typ: SET06****Beställningsdata**

Ordernummer	260038 SET06
GTIN	4045197878281
Artikelklass	29W

**Beskrivning****Utförande:**

Utan invändig kylning.

**leveransinnehåll:**

I plastlåda.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	CC.. 0602..
ISO-kod hållare	S1216M SCLCR06
ISO-kod hållare	S1012K SCLCR06
ISO-kod hållare	S0810J SCLCR06
ISO-kod hållare	S0608H SCLCR06
Skruvsats för vändskär	269028 7
Huvudängd L <sub>1</sub>	22 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	27 mm

Huvudängd $L_1$	33 mm
Huvudängd $L_1$	42 mm
Spännhöjd $L_2$	7 mm
Spännhöjd $L_2$	9 mm
Spännhöjd $L_2$	11 mm
Spännhöjd $L_2$	15 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{\min}$	8 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{\min}$	11 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{\min}$	13 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{\min}$	16 mm
Mittförskjutning $L_3$	4 mm
Mittförskjutning $L_3$	6 mm
Mittförskjutning $L_3$	7 mm
Mittförskjutning $L_3$	9 mm
Halsbredd $L_4$	6 mm
Halsbredd $L_4$	8 mm
Halsbredd $L_4$	10 mm
Halsbredd $L_4$	12 mm
totallängd L	100 mm
totallängd L	110 mm
totallängd L	125 mm
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Produktslag	Borrstång

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500