



## Högmatningsfräs MFH mikro, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 8/1 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	221941 8/1
GTIN	4960664778355
Artikelklass	250

### Beskrivning

#### Utförande:

För ytterst ekonomisk bearbetning genom hög matningshastighet. Vibrationsdämpning genom skärkraftsreducering.

### Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229722 (6IP; 0,6Nm)
Utkragningslängd $L_1$	16 mm
Invändig	ja
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,5 mm
Passande vändskär	LPGT 0102..
Antal skär Z	1
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	3,69 grad
spiralfräsnings $\varnothing D_{\max}$	14 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	10 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	75 mm
$\varnothing D_3$	4 mm
Skär- $\varnothing D_c$	8 mm
spiralfräsnings $\varnothing D_{\min}$	12 mm

Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	3,1 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	11 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs