



## Högmattningsfräs MFH mikro, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z: 14/3mm



### Beställningsdata

Ordernummer	221941 14/3
GTIN	4960664778386
Artikelklass	250

### Beskrivning

#### Utförande:

För ytterst ekonomisk bearbetning genom hög matningshastighet. Vibrationsdämpning genom skärkraftsreducering.

### Teknisk beskrivning

Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	1,26 grad
Vändskärsskruv	229722 (6IP; 0,6Nm)
spiralfräsnings Ø $D_{\min}$	24 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	9,1 mm
Utkragningslängd $L_1$	20 mm
Skär-Ø $D_c$	14 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	80 mm
Antal skär Z	3
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,5 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	12 mm
Ø $D_3$	10 mm
Passande vändskär	LPGT 0102..
Invändig	ja

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	26 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	11 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs