



## Högmatningsfräs MFH mikro, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 16/4mm



### Beställningsdata

Ordernummer	221941 16/4
GTIN	4960664778393
Artikelklass	250

### Beskrivning

#### Utförande:

För ytterst ekonomisk bearbetning genom hög matningshastighet. Vibrationsdämpning genom skärkraftsreducering.

### Teknisk beskrivning

totalängd $L_{tot}$	90 mm
spiralfräsnings $\varnothing D_{max}$	30 mm
Vändskärsskruv	229722 (6IP; 0,6Nm)
spiralfräsnings $\varnothing D_{min}$	28 mm
Utkragningslängd $L_1$	25 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	16 mm
Skär- $\varnothing D_c$	16 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	11,1 mm
Passande vändskär	LPGT 0102..
Antal skär Z	4
Invändig	ja
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	0,5 mm
$\varnothing D_3$	12 mm

Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	1,03 grad
Inställningsvinkel $\kappa$	11 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs