



## Högmatningsfräs MFH mikro, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreugar Z: 8/1mm



### Beställningsdata

Ordernummer	221942 8/1
GTIN	4960664778409
Artikelklass	250

### Beskrivning

#### Utförande:

För ytterst ekonomisk bearbetning genom hög matningshastighet. Vibrationsdämpning genom skärkraftsreducering.

### Teknisk beskrivning

Invändig	ja
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	3,69 grad
Skaftdiameter $D_s$ h6	10 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	3,1 mm
Skär-Ø $D_c$	8 mm
Ø $D_3$	4 mm
spiralfräsning Ø $D_{\min}$	12 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,5 mm
Vändskärsskruv	229722 (6IP; 0,6Nm)
Antal skär Z	1
spiralfräsning Ø $D_{\max}$	14 mm
Passande vändskär	LPGT 0102..
totallängd $L_{\text{tot}}$	58 mm
Utkragningslängd $L_1$	16 mm

Inställningsvinkel $\kappa$	11 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs