

**Högmatningsfräs MFH mikro, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z: 12/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221942 12/3
GTIN	4960664778423
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

För ytterst ekonomisk bearbetning genom hög matningshastighet. Vibrationsdämpning genom skärkraftsreducering.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	65 mm
Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{max}	7,1 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	0,5 mm
spiralfräsnings $\varnothing D_{max}$	22 mm
Skär- $\varnothing D_c$	12 mm
Skaftdiameter D_s h6	12 mm
spiralfräsnings $\varnothing D_{min}$	20 mm
Antal skär Z	3
Passande vändskär	LPGT 0102..
Utkragningslängd L_1	20 mm
Vändskärsskruv	229722 (6IP; 0,6Nm)
$\varnothing D_3$	8 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,61 grad

Inställningsvinkel κ	11 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs