

**Högmatningsfräs MFH mikro, med gänga, Ø D / Antal skäreugar Z: 8/1mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221943 8/1
GTIN	4960664806690
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

För ytterst ekonomisk bearbetning genom hög matningshastighet. Vibrationsdämpning genom skärkraftsreducering.

Teknisk beskrivning

Rampningslängd L för α_{\max}	3,1 mm
Vändskärsskruv	229722 (6IP; 0,6Nm)
Skär-Ø D_c	8 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	3,69 grad
spiralfräsning Ø D_{\min}	12 mm
Ø D_3	4 mm
totallängd L_{tot}	17 mm
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D_{\max}	14 mm
Antal skär Z	1
Ø D_1 h6	6,5 mm
Passande vändskär	LPGT 0102..
Fästgंगा M	M6

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,5 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs