

**Högmatningsfräs MFH mikro, med gänga, Ø D / Antal skäreugar Z: 14/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221943 14/3
GTIN	4960664806720
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

För ytterst ekonomisk bearbetning genom hög matningshastighet. Vibrationsdämpning genom skärkraftsreducering.

Teknisk beskrivning

Fästgंगा M	M6
Rampningsvinkel α_{\max}	1,26 grad
spiralfräsning Ø D_{\min}	24 mm
Ø D_1 h6	6,5 mm
Vändskärsskruv	229722 (6IP; 0,6Nm)
totallängd L_{tot}	17 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	9,1 mm
Antal skär Z	3
Skär-Ø D_c	14 mm
Ø D_3	10 mm
Passande vändskär	LPGT 0102..
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D_{\max}	26 mm

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,5 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs