




Dynamometer Macro Line newton, maximal kapacitet: 100N



Beställningsdata

Ordernummer	479422 100
GTIN	7612348800988
Artikelklass	47F

Beskrivning

Utförande:

Precisionsvågar med hög noggrannhet $\pm 0,3\%$ av lasten. Tareringsområde upp till 20% av kapaciteten. Valfritt mätläge (utom nr 479410 – endast vertikalt). Nollställning och 20% tarering med justerskruv. Övre och undre fästena kan vridas 360°.

Med minnesvisare och låshandtag.

leveransinnehåll:

Inklusive plastfodral och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Omvandlingsset i fjäderkraftsmätare nr 479421.

Teknisk beskrivning

lastfäste	krok
skallängd	140 mm
gradering	1 N
maximal kapacitet	100 N

Kalibrering	K1
Produktslag	Fjädersåg

Tjänster

KalibreringFjädersåg Typ F	027730 F
----------------------------	----------

Tillbehör

Trycksats Typ MACRO	479421 MACRO
Släpvisare Typ MACRO	479429 MACRO