

Mitutoyo**Digitalt djupmått IP 67 med datautgång, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418713 150
GTIN	4946368727141
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Mätresultatet visas på en lättavläst display. Mätytorna är finläppade.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Extrabryggor nr 418744.

Datakabel nr 497085.

Teknisk beskrivning

mätskenans tvärsnitt	16x3,5 mm
mätområde	0 mm
ansatsens längd	100 mm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Kalibrering	A1
avläsning	0,01 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357

Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,02 mm
Norm	ISO 13385
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Djupmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

Tillbehör

Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497085 USB2
Extrabrygga, enskild ansatsens längd 320 mm	418744 320
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Extrabrygga, enskild ansatsens längd 260 mm	418744 260
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497085 D2
Extrabrygga, enskild ansatsens längd 180 mm	418744 180
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497085 D1
Sändare Typ S11E	498966 S11E