

Mitutoyo**Digital bygelmikrometer, mätområde: 25-50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421571 25-50
GTIN	4946368716695
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Felgränserna noggrannare än kraven i **DIN 863**. Extra stor LCD-display (7,5 mm). "Function Lock" förhindrar att nollpunkten ställs om av misstag. **Kombivred** (momentbegränsning i trumman och vid snabbdrift) för enhandsmanövrering och användning i hållaren.

Fördel:

Upp till 40 % snabbare mätningar tack vare 2 mm spindelstigning.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ 357. Från storlek 25–50 ingår 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,001 mm
spindelindelning	2 mm
spindel-Ø	6,35 mm
Kalibrering	B2
mätområde	25 - 50 mm
felgräns	2 µm
Antal ingående batterier	1

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100
DAkkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
inställningsmått totallängd 25 mm	421100 25