


**Mitutoyo****Digital bygelmikrometer, mätområde: 50-75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421571 50-75
GTIN	4946368716701
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Felgränserna noggrannare än kraven i **DIN 863**. Extra stor LCD-display (7,5 mm). "Function Lock" förhindrar att nollpunkten ställs om av misstag. **Kombivred** (momentbegränsning i trumman och vid snabbdrift) för enhandsmanövrering och användning i hållaren.

**Fördel:**

**Upp till 40 % snabbare mätningar tack vare 2 mm spindelstigning.**

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ 357. Från storlek 25–50 ingår 1 inställningsmått.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	50 - 75 mm
avläsning	0,001 mm
Kalibrering	B2
spindeldelning	2 mm
felgräns	2 µm
spindel-Ø	6,35 mm
Antal ingående batterier	1

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

### Tjänster

DAkKS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100

### Tillbehör

inställningsmått totallängd 50 mm	421100 50
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357