

Mitutoyo

Digital bygelmikrometer, mätområde: 75-100mm



Beställningsdata

Ordernummer	421571 75-100
GTIN	4946368716718
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

Felgränserna noggrannare än kraven i **DIN 863**. Extra stor LCD-display (7,5 mm). "Function Lock" förhindrar att nollpunkten ställs om av misstag. **Kombivred** (momentbegränsning i trumman och vid snabbdrift) för enhandsmanövrering och användning i hållaren.

Fördel:

Upp till 40 % snabbare mätningar tack vare 2 mm spindelstigning.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ 357. Från storlek 25–50 ingår 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

felgräns	2 µm
spindelstigning	2 mm
spindel-Ø	6,35 mm
mätområde	75 - 100 mm
avläsning	0,001 mm
Kalibrering	B2
Antal ingående batterier	1

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkKS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
inställningsmått totallängd 75 mm	421100 75