

Mitutoyo

**Vippindikator med horisontal klocka, mätpetsarmlängd 17,4 mm,
Mätområde per riktning/stommens \varnothing : 0,4/39mm**



Beställningsdata

Ordernummer	436271 0,4/39
GTIN	4946368675800
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

Mycket exakta vippindikatorer med mätverk som inlagrade i rostfritt stål, behändigt, robust utförande. Stomme och laxstjärt är tillverkade i ett stycke, vilket gör inspänningen mycket böjstyv. Korrosionsskydd genom mattförokromning av stommen.

Med 1/100-avläsning.

Vippindikatorer med **horisontellt ur**.

Mitutoyo – Ädelstenslagrat mätverk med mätkula av hårdmetall. Okänslig för magnetfält.

Användningsdata:

Som exakt jämförelsemätare för kontroll av avvikelser från det nominella måttet, för kontroll av koncentricitet, invändig mätning, kontroll av parallellitet och jämnhet samt för att rikta in arbetsstycken.

leveransinnehåll:

Inklusive spänntapp \varnothing 8 mm.

Specialtillbehör:

Fyrkanthållare nr 436510, centreringshållare nr 436512, ledmätstativ nr 359680.

Reservdel:

Utbytesspets med HM- eller rubinkula kan fås på begäran.

Teknisk beskrivning

spetslängd	17,4 mm
Mätkulans \varnothing	2 mm
mätkraft	0,3 N
svängområde	2×120 grad
Höljes- \varnothing	39 mm
Totalt avvikelseområde f_{tot}	13 μ m
Avvikelseområde f_e	8 μ m
avläsning	0,01 mm
mätområde per riktning	0,4 mm
inspänningskraft- \varnothing h ₆	8 mm
Hysteresfel f_u	3 μ m
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	C5
Produktslag	Vippindikator

Tjänster

DAkKS-kalibreringVippindikator Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibreringVippindikator Typ ANALOG	023330 ANALOG

Tillbehör

Centreringshållare Typ	436512
Ledat mätstativ aktionsradie 120 mm	359680 120
Fyrkanthållare för små indikatorer	436510