

**STARCKE®****Slippappersats 50 st Hålantall 8, Kornstorlek: 60****Beställningsdata**

Ordernummer	557576 60
GTIN	4002748356346
Artikelklass	56Z

**Beskrivning****Utförande:**

Flexibelt, latexhaltigt B- resp. C-papper bestrött med korund (542B7 / 542C7). **Baksida med kardborrfäste** för snabba byten och högre rivhållfasthet.

**Fördel:**

Trä- och lackslipning

- **Mycket god kornvidhäftning – lång brukstid, inga ytskador på grund av korn som lossnar.**
- **Dammavvisande tillsatser förhindrar att slipdamm fastnar.**
- **Korundkorn i hög kvalitet för maximal slipeffekt ända till slutet.**

**Användningsdata:**

Slipning av grundfärg, spackel, täcklack samt gradning och uppruggning av plastdetaljer och allmän träbearbetning.

**Teknisk beskrivning**

finhetsgrad	grov
Kornstorlek	60
Bredd	93 mm
Längd	185 mm
Produktslag	Slippapper med kardborrband

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Stål < 55 HRC	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		