

 Mahr

Digitalt skjutmått med stor display, mätområde: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	412717 200
GTIN	4059192058326
Artikelklass	43A

Beskrivning

Utförande:

Lättläst, kontrastrik LCD-display med 11 mm höga siffror. Modernt, energieffektivt mätsystem, drifttid ca 3 år. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Läppade styrskenor och finläppade mätytor. Med kantigt djupmått.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 200 mm
Sifferhöjd LCD-display	11 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
avläsning	0,01 mm
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
Djupmått finns	ja
avläsning	0,0005 tum
Norm	ISO 13385
skänkellängd	50 mm

drifttid	ca 3 år
Kalibrering	A1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridriven
Mätavvikelse E MPE	± 0,03 mm
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkks-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------