

Mahr**Digitalt skjutmått med stor display, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412717 300
GTIN	4059192058340
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Lättläst, kontrastrik LCD-display med 11 mm höga siffror. Modernt, energieffektivt mätsystem, drifttid ca 3 år. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Läppade styrskenor och finläppade mätytor. Utan djupmätanordning.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,01 mm
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
drifttid	ca 3 år
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
skänkellängd	64 mm
Kalibrering	A1
mätområde	0 - 300 mm
Sifferhöjd LCD-display	11 mm
avläsning	0,0005 tum
Norm	ISO 13385

Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridriven
Mätavvikelse E MPE	±0,04 mm
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300

Tillbehör

Plastbox Typ MS300	412470 MS300
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032