

KERN**Hängvåg typ CH, maximal kapacitet: 50kg****Beställningsdata**

Ordernummer	479430 50
GTIN	4045761027183
Artikelklass	47D

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket lätt att använda via 3 knappar.
- Med taraknapp: ställ dit det tomma kärlet och nollställ displayen.
- Frysknapp, displayen kan frysas i 5 sekunder.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081561 storlek 6LR61.

Teknisk beskrivning

nettovikt	0,35 kg
husets höjd	176,5 mm
maximal kapacitet	0 - 50 kg
avläsning	100 g
husets bredd	90 mm
husets djup	30 mm
Kalibrering	K2

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 6LR61
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridriven
tillverkarens beteckning	CH
Produktslag	Häng-/kranvåg

Tjänster

KalibreringVåg maximal kapacitet 50 kg	027700 50
--	-----------