

**KERN****Hängvåg typ CH, maximal kapacitet: 50Pkg****Beställningsdata**

Ordernummer	479430 50P
GTIN	4045761027190
Artikelklass	47D

**Beskrivning****Utförande:**

- Mycket lätt att använda via 3 knappar.
- Med taraknapp: ställ dit det tomma kärlet och nollställ displayen.
- Frysknapp, displayen kan frysas i 5 sekunder.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081561 storlek 6LR61.

**Teknisk beskrivning**

avläsning	50 g
husets höjd	176,5 mm
maximal kapacitet	0 - 50 kg
nettovikt	0,35 kg
husets bredd	90 mm
husets djup	30 mm
Kalibrering	K2

Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 6LR61
Energiförsörjning	Batteridrivnen
tillverkarens beteckning	CH
Produktslag	Häng-/kranvåg

### Tjänster

KalibreringVåg maximal kapacitet 50 kg	027700 50
--	-----------