

KERN**Hängvåg typ HCB, maximal kapacitet: 50kg****Beställningsdata**

Ordernummer	479435 50
GTIN	4045761030145
Artikelklass	47D

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket lätt att använda via 3 knappar.**
- **Med taraknapp: ställ dit det tomma kärlet och nollställ displayen.**
- **Frysknapp, displayen kan frysas i 5 sekunder.**

leveransinnehåll:

Inklusive rostfri karbinhake, rostfria S-krokar (ej standard för storlek 500 / 1000) och 3 batterier nr 081561storlekLR6.

Teknisk beskrivning

nettovikt	0,6 kg
avläsning	100 g
husets höjd	150 mm
maximal kapacitet	0 - 50 kg
husets bredd	80 mm
husets djup	45 mm

Kalibrering	K2
Antal ingående batterier	3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Energiförsörjning	Batteridrivnen
tillverkarens beteckning	HCB
Produktslag	Häng-/kranvåg

Tjänster

KalibreringVåg maximal kapacitet 50 kg	027700 50
--	-----------

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------