




PU-spiralslang 1/4 tum med vridbar skruvkoppling och vikskydd, Effektiv slanglängd: 7,5m



Beställningsdata

Ordernummer	080101 7,5
GTIN	4047322540223
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Slang av polyuretan, därigenom ytterst elastisk, **extremt hög återrullningskraft, låga tryckförluster** och **låg permanent deformation. Temperaturbeständig från -40 till +60 °C.**

leveransinnehåll:

Inklusive vridbar förskruvning och fjäder som skyddar mot veckbildning.

Teknisk beskrivning

utvändig slang-Ø	8 mm
Invändig slang-Ø	5 mm
Material	PU-spiralslang
Effektiv slanglängd	7,5 m
Produktslag	Slang