




PU-spiralslang 3/8 tum med vridbar skruvkoppling och vikskydd, Effektiv slanglängd: 3m



Beställningsdata

Ordernummer	080106 3
GTIN	4047322540278
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Slang av polyuretan, därigenom ytterst elastisk, **extremt hög återrullningskraft, låga tryckförluster** och **låg permanent deformation. Temperaturbeständig från -40 till +60 °C.**

leveransinnehåll:

Inklusive vridbar förskruvning och fjäder som skyddar mot veckbildning.

Teknisk beskrivning

utvändig slang-Ø	12 mm
Effektiv slanglängd	3 m
Material	PU-spiralslang
Invändig slang-Ø	8 mm
Produktslag	Slang