



Rullmåttband, bandlängd: 3m



Beställningsdata

Ordernummer	462120 3
GTIN	4007368113393
Artikelklass	46M

Beskrivning

Utförande:

Ett extra lätt och praktiskt måttband för yrkesanvändning. Hölje av glasfiberarmerad polyamid. **Med bandspärr och automatisk bandåtergång.** Glidlager av specialmaterialet TRIBOCOMP® med teflon ger en **mjuk glidning** och en utomordentligt lätt gång. Den innovativa dämparen av specialgummi tar upp rekylerenergin och skonar handleden. En speciell klarlack skyddar bandet effektivt mot slitage. Den **extra antireflexbehandlingen** ger klar sikt under alla ljusförhållanden.

Teknisk beskrivning

husets höjd	57 mm
bandbredd	13 mm
husets bredd	26 mm
husets längd	58 mm
Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 5 m

026240 5