



Rullmåttband rostfritt, bandlängd: 3m



Beställningsdata

Ordernummer	462130 3
GTIN	4007368113430
Artikelklass	46M

Beskrivning

Utförande:

V2A-utförande. Med rostfritt, blankt måttband.

Ett extra lätt och praktiskt måttband för yrkesanvändning. Hölje av glasfiberarmerad polyamid.

Med bandspärr och automatisk bandåtergång. Glidlager av specialmaterialet TRIBOCOMP® med teflon ger en **mjuk glidning** och en utomordentligt lätt gång. Den innovativa dämparen av specialgummi tar upp rekylenergin och skonar handleden. En speciell klarlack skyddar bandet effektivt mot slitage. Den **extra antireflexbehandlingen** ger klar sikt under alla ljusförhållanden.

Teknisk beskrivning

husets längd	58 mm
husets bredd	26 mm
bandbredd	13 mm
husets höjd	57 mm
Norm	EG II
Kalibrering	G1

Produktslag

Bandmått

Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 5 m

026240 5