

BMI**Rullmåttband rostfritt, bandlängd: 8m****Beställningsdata**

Ordernummer	462130 8
GTIN	4007368113454
Artikelklass	46M

Beskrivning**Utförande:****V2A-utförande.** Med rostfritt, blankt måttband.

Ett extra lätt och praktiskt måttband för yrkesanvändning. Hölje av glasfiberarmerad polyamid.

Med bandspärr och automatisk bandåtergång. Glidlager av specialmaterialet TRIBOCOMP® med teflon ger en **mjuk glidning** och en utomordentligt lätt gång. Den innovativa dämparen av specialgummi tar upp rekylenergin och skonar handleden. En speciell klarlack skyddar bandet effektivt mot slitage. Den **extra antireflexbehandlingen** ger klar sikt under alla ljusförhållanden.**Teknisk beskrivning**

bandbredd	19 mm
husets bredd	32 mm
husets höjd	77 mm
bandlängd	8 m
husets längd	78 mm
Norm	EG II

Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 10 m	026240 10
--	-----------