



## Rullmåttband mm-/tumavläsning, bandlängd: 120tum



### Beställningsdata

Ordernummer	462225 120
GTIN	4007368113324
Artikelklass	46M

### Beskrivning

#### Utförande:

Fickmåttband med **mm/tum-avläsning**. Indelning tum/mm (överkant och underkant). Robust bandmekanik och praktiskt bältesclip. Hus av slagtålig ABS-plast med greppvänliga mjuka komponenter för säkrare handhavande. **Med bandlåsning och automatisk, mjuk bandinmatning**. Vitt, matt stålband med svarta tum- och fot-graderingar.

### Teknisk beskrivning

husets höjd	32 mm
bandlängd	120 tum
husets längd	60 mm
husets bredd	60 mm
bandbredd	16 mm
bandlängd	3 m
Norm	EG II
Kalibrering	G1
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Produktslag	Bandmått

### Tjänster

026240 5

KalibreringRullmåttband maximal längd 5 m

---