



Rullmåttband mm-/tumavläsning, bandlängd: 192tum



Beställningsdata

Ordernummer	462225 192
GTIN	4007368099208
Artikelklass	46M

Beskrivning

Utförande:

Fickmåttband med **mm/tum-avläsning**. Indelning tum/mm (överkant och underkant). Robust bandmekanik och praktiskt bältesclip. Hus av slagtålig ABS-plast med greppvänliga mjuka komponenter för säkrare handhavande. **Med bandlåsning och automatisk, mjuk bandinmatning**. Vitt, matt stålband med svarta tum- och fot-graderingar.

Teknisk beskrivning

husets höjd	36 mm
bandlängd	192 tum
husets bredd	70 mm
bandlängd	5 m
husets längd	70 mm
bandbredd	19 mm
Norm	EG II
Kalibrering	G1
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Produktslag	Bandmått

Tjänster

026240 5

KalibreringRullmåttband maximal längd 5 m
