



Rullmåttband mm-/tumavläsning, bandlängd: 312tum



Beställningsdata

Ordernummer	462225 312
GTIN	4007368113348
Artikelklass	46M

Beskrivning

Utförande:

Fickmåttband med **mm/tum-avläsning**. Indelning tum/mm (överkant och underkant). Robust bandmekanik och praktiskt bältesclip. Hus av slagtålig ABS-plast med greppvänliga mjuka komponenter för säkrare handhavande. **Med bandlåsning och automatisk, mjuk bandinmatning**. Vitt, matt stålband med svarta tum- och fot-graderingar.

Teknisk beskrivning

husets höjd	45 mm
husets bredd	80 mm
bandbredd	25 mm
bandlängd	8 m
bandlängd	312 tum
husets längd	80 mm
Norm	EG II
Kalibrering	G1
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Produktslag	Bandmått

Tjänster

026240 10/2

KalibreringRullmåttband maximal längd 10/2 m
