

KERN**Hängvåg typ HCB, maximal kapacitet: 100kg****Beställningsdata**

Ordernummer	479435 100
GTIN	4045761030114
Artikelklass	47D

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket lätt att använda via 3 knappar.
- Med taraknapp: ställ dit det tomma kärlet och nollställ displayen.
- Frysknapp, displayen kan frysas i 5 sekunder.

leveransinnehåll:

Inklusive rostfri karbinhake, rostfria S-krokar (ej standard för storlek 500 / 1000) och 3 batterier nr 081561storlekLR6.

Teknisk beskrivning

husets höjd	150 mm
avläsning	200 g
maximal kapacitet	0 - 100 kg
nettovikt	0,6 kg
husets bredd	80 mm
husets djup	45 mm

Kalibrering	K2
Antal ingående batterier	3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Energiförsörjning	Batteridrivnen
tillverkarens beteckning	HCB
Produktslag	Häng-/kranvåg

Tjänster

KalibreringVåg maximal kapacitet 100 kg	027700 100
---	------------

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------