



## Värmebildkamera, Typ: 868



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 474040 868    |
| GTIN         | 4029547017070 |
| Artikelklass | 47E           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Kamera för synlig återgivning av infraröd strålning. Den enastående bildkvaliteten och den låga temperaturupplösningen gör att även mycket små temperaturskillnader kan urskiljas. Därmed kan en kvalitativ och kvantitativ temperaturanalys genomföras. **Auto Hot Cold Spot-avkänning.** **Scale Assist:** Ställer automatiskt in en lämplig skala för mätning av identifierade värden. **Med inbyggd digitalkamera.** Mätinstrumentet kan via Bluetooth® och **appen testo Thermography** anslutas till din smartphone.

#### Användningsdata:

För förebyggande underhåll och övervakning av både mekaniska och elektriska anläggningar eller produktionsprocesser. Mycket lämplig för underhåll, byggarbeten, värme och installation samt Facility Management och fastighetsteknik.

#### leveransinnehåll:

Inklusive USB-kabel, nätdel, litiumjonbatteri, proffsprogramvara (gratis nedladdning), anvisningar för idrifttagning, kortfattad bruksanvisning, kalibreringsprotokoll och väska.

### Teknisk beskrivning

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Temperaturområde | -30 - 650 °C |
|------------------|--------------|

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| termisk känslighet       | 0,1 K                         |
| detektorstorlek          | 320×240 px                    |
| Synfält                  | 31×23 grad                    |
| noggrannhet              | ± 2 °C eller 2 % av mätvärdet |
| Bilduppdateringsfrekvens | 9 Hz                          |
| minimalt fokusavstånd    | 0,5 m                         |
| Kalibrering              | Pris på förfrågan             |
| Energiförsörjning        | Batteridrivnen                |
| Antal ingående batterier | 1                             |
| Displaystorlek           | 3,5 tum                       |
| Produktslag              | Värmebildkamera               |

## Tjänster

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| KalibreringInfraröd temperaturmätare Typ A | 027600 A |
|--------------------------------------------|----------|