

Fickvåg typ CM, maximal kapacitet: 150g**Beställningsdata**

Ordernummer	479440 150
GTIN	4045761027282
Artikelklass	47D

Beskrivning**Utförande:**

- Robust hård väska som skyddar mot skador och damm.
- Med summeringsfunktion, taraknapp.
- Justeringsprogram CAL: för hög noggrannhet.
- Strömförsörjning via vanligen förekommande batterier typ AAA (nr 081561 storlek LR3).

Inbyggd miniräknare.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier nr 081551 storlek LR3.

Teknisk beskrivning

höjd	25 mm
Bredd	85 mm
maximal kapacitet	0 - 150 g
nettovikt	0,18 kg
Djup	130 mm
avläsning	0,1 g
Antal ingående batterier	2

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Kalibrering	K2
Produktslag	Kompaktvåg

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/479440-150>