



Hörselkåpor Bilsom® Viking®, Typ:



Beställningsdata

Ordernummer	097763
GTIN	7312550109250
Artikelklass	09A

Beskrivning

Utförande:

Hörselkåpor med flexibel universalbygel för olika bärpositioner, som: uppe på hjässan, i nacken eller under hakan. Det extra huvudbandet säkerställer även en säkrare passform. Detta gör att de enkelt kan kombineras med annan personlig skyddsutrustning (hjälm eller andningskydd). Med Air Flow Control™-teknik som erbjuder optimal dämpning i alla frekvensområden. Invändigt ventilerat huvudband som minskar trycket på huvudet och som är andningsaktiv i varma eller fuktiga miljöer. Dielektrisk konstruktion, lämplig för alla arbetsområden, speciellt elektroverkstäder. SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 28 dB, L = 21 dB).

OBS!:

Hygiensats för Bilsom® Viking® under nr 097761.
SNR-värde (dämpvärde): 30 dB(A)

Teknisk beskrivning

SNR-värde (dämpvärde)	30 dB(A)
Serie	Viking
Produktslag	Hörselkåpor

