

**KERN****Hängvåg typ HCB, maximal kapacitet: 100Pkg****Beställningsdata**

Ordernummer	479435 100P
GTIN	4045761069022
Artikelklass	47D

**Beskrivning****Utförande:**

- **Mycket lätt att använda via 3 knappar.**
- **Med taraknapp: ställ dit det tomma kärlet och nollställ displayen.**
- **Frysknapp, displayen kan frysas i 5 sekunder.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive rostfri karbinhake, rostfria S-krokar (ej standard för storlek 500 / 1000) och 3 batterier nr 081561storlekLR6.

**Teknisk beskrivning**

avläsning	50 g
nettovikt	0,6 kg
husets höjd	150 mm
maximal kapacitet	0 - 100 kg
husets bredd	80 mm
husets djup	45 mm

Kalibrering	K2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Antal ingående batterier	3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
tillverkarens beteckning	HCB
Produktslag	Häng-/kranvåg

### Tjänster

KalibreringVåg maximal kapacitet 100 kg	027700 100
---	------------

### Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------