

HEDI

Kabelvinda av plast för F, B, PL och CZ, Typ: 20N2



Beställningsdata

Ordernummer	081138 20N2
GTIN	4003644019991
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Hedi® kabelvindor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den integrerade rotationsstoppkontakten förhindrar oavsiktlig rotation av vindan. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare.

Robust kabeltrumma av slagålig plast med **överhettningsskydd**.

- **400 V CEE-ingångsstickkontakt 16 A.**
- **400 V CEE-utgångseluttag 16 A med självstängande lock.**
- **Två 250 V standard jordade eluttag med självstängande lock.**
- **Ledningstvärsnitt 2,5 mm.**

Godkänd för kontinuerlig användning utomhus och i fuktiga utrymmen.

Med 250 V eluttag förländerna **F, B, PL och CZ**.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

IP-skyddsklass: IP 44

slagålig och stänkskyddad: Kategori 2 (K2) enligt BGI

märkeffekt utrullad: 5500 (16 A) W

Kabelklass: H07RN-F

kabelkonstruktion: 5G2,5

material kabel: Neopren
kabelldängd: 20 m

Teknisk beskrivning

Kabelklass	H07RN-F
kabelkonstruktion	5G2,5
IP-skyddsklass	IP 44
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
material kabel	Neopren
Antal uttag 400 V/16 A	1
märkeffekt utrullad	5500 (16 A) W
Antal uttag 230 V	2
kabelldängd	20 m
Typ	20N2
Material hus	Plast
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Kabeltrumma