

**Ytjämnhetsmätare, Typ: SJ210****Beställningsdata**

Ordernummer	499204 SJ210
GTIN	4946368611235
Artikelklass	44D

Beskrivning**Utförande:**

Portabelt, sladdlöst slidsystem för bestämning av ytjämnhet. Mätkraft 0,75 mN enligt DIN/ISO. Lös drivenhet för mätning i små utrymmen och för montering på stativ. Faskorrekt Gaussfilter enligt DIN EN ISO 16610-21 (ersätter DIN EN ISO 11562). Automatiskt skydd för givaren vid transport. Automatisk kalibreringsfunktion och inbyggt mätvillkorsminne.

- **2,4 tum TFT-färgskärm, elektroniskt vridbar. Matningsenheten kan användas inbyggd eller separat. Lagring av mätdata och mätförhållanden på micro-SD-minneskort.**
- **Alla vanliga parametrar enligt DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI och fritt valbara förhållanden.**

leveransinnehåll:

Inklusive drivenhet med mätspets, nätadapter, kalibreringsnormal och förvaringsväska.

Specialtillbehör:

Givare och mät huvud för små hål (från 2,5 mm) nr 499210, glidsko för flacka och cylindriska arbetsstycken nr 499220 storlek Z-KUFE, stödfötter (2 st) nr 499220 storlek FUSS, adapter för fastspänning i höjdmätare nr 499220 storlek H-ADAPT, granitmätstativ nr 499415, datakabel nr 498430, skrivare nr 498701.

OBS!:

Gratis analysprogramvara samt andra adapterar och mät huvuden på begäran.

Teknisk beskrivning

Datablad

Cut-Off (λ_c)	0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
maximalt mätområde	360 μm
grafisk visning	Mätprofil, BAC-kurva, ADC-kurva
ytjämnhetsstandarder	DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
avkänningshastighet	0,25; 0,5; 0,75 mm/s
mätsträcka längdavgänning	16 mm
Inbyggd skrivare	nej
Energiförsörjning	Batteridrivna
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Kalibrering	Q2
Kalibrering	Q1
Produktslag	Ytråhetsmätare

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/499204-SJ210>