

**Fickvåg, maximal kapacitet: 500g****Beställningsdata**

Ordernummer	479442 500
GTIN	4045197521064
Artikelklass	42H

Beskrivning**Utförande:**

- Med summeringsfunktion, taraknapp.
- Justeringsprogram CAL: för hög noggrannhet.

Manövrering via pekskärm. Robust hård väska som skyddar mot skador och damm.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier nr 081551 storlek LR3.

Teknisk beskrivning

Djup	115 mm
avläsning	0,1 g
höjd	16 mm
nettovikt	0,18 kg
Bredd	72 mm
maximal kapacitet	0 - 500 g
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 LR3
Antal ingående batterier	2

Energiförsörjning	Batteridriven
Kalibrering	K2
Produktslag	Kompaktvåg

Tjänster

DAkS-kalibreringVåg maximal kapacitet 50	027710 50
KalibreringVåg maximal kapacitet 50 kg	027700 50

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------