


**Högmatningsfräs MFH mini, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 50/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221965 50/8
GTIN	2050001929983
Artikelklass	250

Teknisk beskrivning

Invändig	ja
Antal skär Z	8
Ø D ₃	43 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	1 mm
FästhålsØ	22 mm
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Passande vändskär	LOGU 0303..
totallängd L _{tot}	40 mm
Skär-Ø D _c	50 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	93 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	98 mm
Rampningslängd L för α _{max}	41,3 mm

Rampningsvinkel α_{\max}	0,42 grad
Inställningsvinkel κ	15 grad
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229713
------------	--------