



Hylsnyckel med 2K-SwissGrip-handtag ESD, nyckelvidd: 5mm



Beställningsdata

Ordernummer	622170 5
GTIN	7610733269167
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Swiss Grip-krafthandtag med handvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Också med våta eller oljiga händer kan stora vridmoment överföras. **Klinga** av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förokromad yta, svarta spetsar. Verktyg av avledande plast, **ESD-lämpligt. Från storlek 8 med sexkantsansats för skruvnycklar.**

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	5 mm
klinglängd	85 mm
totallängd	180 mm
Serie	SwissGrip ESD
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Formhandtag	ergonomisk, rak
Material klinga	kromvanadin-specialstål
Material handtag	Elastomer
Yta klinga	förnicklad och förkromad
Klinga och handtag kan lossas	nej
med förlängningsklinga/förlängningsklingor	nej

Produktslag

hylsnyckel