

KERN**Hängvåg typ HCB, maximal kapacitet: 200Pkg****Beställningsdata**

Ordernummer	479435 200P
GTIN	4045761069039
Artikelklass	47D

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket lätt att använda via 3 knappar.
- Med taraknapp: ställ dit det tomma kärlet och nollställ displayen.
- Frysknapp, displayen kan frysas i 5 sekunder.

leveransinnehåll:

Inklusive rostfri karbinhake, rostfria S-krokar (ej standard för storlek 500 / 1000) och 3 batterier nr 081561storlekLR6.

Teknisk beskrivning

nettovikt	0,6 kg
husets höjd	150 mm
avläsning	100 g
maximal kapacitet	0 - 200 kg
husets bredd	80 mm
husets djup	45 mm

Kalibrering	Pris på förfrågan
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Antal ingående batterier	3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
tillverkarens beteckning	HCB
Produktslag	Häng-/kranvåg

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------