

KERN**Plattformsvåg, typ EOB, maximal kapacitet: 35kg****Beställningsdata**

Ordernummer	479600 35
GTIN	4045761192157
Artikelklass	47D

Beskrivning**Utförande:**

- **Robust paketvåg för godsavsändning.**
- **Mycket lätt att använda via fyra knappar.**
- **Displayenhet med sifferhöjd 25 mm, kan lossas från plattformen och placeras/monteras fristående via en ca 2 m lång, flexibel kabel.**
- **Nät- och batteridrift, automatisk avstängning efter 3 minuter.**

leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter och väggfäste för displayenhet.

Specialtillbehör:

6 batterier nr 081561 storlek LR6, stativ för displayenhet på begäran.

Teknisk beskrivning

indikeringsenhetens bredd	215 mm
avläsning	10 g
indikeringsenhetens höjd	50 mm
maximal kapacitet	0 - 35 kg
vågplattans mått	315×305 mm

reproducerbarhet	10 g
indikeringsenhetens djup	110 mm
nettovikt	3,8 kg
tillverkarens beteckning	EOB
Kalibrering	K2
Energiförsörjning	Batteridriven
Antal ingående batterier	6
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Sifferhöjd displayenhet	25 mm
Produktslag	Plattformsvåg

Tjänster

KalibreringVåg maximal kapacitet 50 kg	027700 50
DAkKS-kalibreringVåg maximal kapacitet 50	027710 50

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------