



Ringspärrnycklar, nyckelvidder: 10X12mm



Beställningsdata

Ordernummer	614843 10X12
GTIN	4045197879431
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser. Omställbar för höger- och vänsterdragning, samt mittläge. Med olika nyckelvidder, djupkrökta. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h_2	18 mm
maximal ring- \varnothing D2	24 mm
maximal ring- \varnothing D1	21,5 mm
Nyckelvidd $_2$	12 mm
Totallängd L	197 mm
maximal ringhöjd h_1	16 mm
Nyckelvidd $_1$	10 mm
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål

Yta	mattförokromad
Böjd ring	ja
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Adapter för ringspärrnyckel Typ 4	614850 4
-----------------------------------	----------