



Ringspärrnycklar, nyckelvidder: 12X14mm



Beställningsdata

Ordernummer	614843 12X14
GTIN	4045197879455
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser. Omställbar för höger- och vänsterdragning, samt mittläge. Med olika nyckelvidder, djupkrökta. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Teknisk beskrivning

Totallängd L	218 mm
Nyckelvidd ₁	12 mm
maximal ringhöjd h ₂	20,5 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ring-Ø D1	24 mm
maximal ring-Ø D2	28 mm
maximal ringhöjd h ₁	18 mm
Nyckelvidd ₂	14 mm
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål

Yta	mattförokromad
Böjd ring	ja
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel