



Ringspärrnycklar, nyckelvidder: 13X15mm



Beställningsdata

Ordernummer	614843 13X15
GTIN	4045197879462
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser. Omställbar för höger- och vänsterdragning, samt mittläge. Med olika nyckelvidder, djupkrökta. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidder	metrisk
Nyckelvidd ₁	13 mm
maximal ring-Ø D2	31 mm
Totallängd L	238 mm
maximal ring-Ø D1	28 mm
maximal ringhöjd h ₁	20 mm
Nyckelvidd ₂	15 mm
maximal ringhöjd h ₂	21,5 mm
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål

Yta	mattförokromad
Böjd ring	ja
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel