



## Ringspärrnycklar, nyckelvidder: 13X17mm



### Beställningsdata

Ordernummer	614843 13X17
GTIN	4045197879479
Artikelklass	62A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser. Omställbar för höger- och vänsterdragning, samt mittläge. Med olika nyckelvidder, djupkrökta. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

#### Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

### Teknisk beskrivning

maximal ringhöjd $h_1$	20 mm
Totallängd L	245 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd $h_2$	23 mm
maximal ring- $\emptyset$ D2	33 mm
Nyckelvidd $_2$	17 mm
maximal ring- $\emptyset$ D1	28 mm
Nyckelvidd $_1$	13 mm
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål

Yta	mattförokromad
Böjd ring	ja
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel