



Ringspärrnycklar, nyckelvidder: 16X18mm



Beställningsdata

Ordernummer	614843 16X18
GTIN	4045197879486
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser. Omställbar för höger- och vänsterdragning, samt mittläge. Med olika nyckelvidder, djupkrökta. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Teknisk beskrivning

maximal ring-Ø D2	34 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h ₁	21,5 mm
maximal ringhöjd h ₂	23,5 mm
Totallängd L	258 mm
Nyckelvidd ₂	18 mm
maximal ring-Ø D1	31 mm
Nyckelvidd ₁	16 mm
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål

Yta	mattförokromad
Böjd ring	ja
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel