



Ringspärrnycklar, nyckelvidder: 17X19mm



Beställningsdata

Ordernummer	614843 17X19
GTIN	4045197879493
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser. Omställbar för höger- och vänsterdragning, samt mittläge. Med olika nyckelvidder, djupkrökta. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

maximal ringhöjd h_2	24 mm
maximal ringhöjd h_1	23 mm
Nyckelvidd d_2	19 mm
Nyckelvidd d_1	17 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ring- \varnothing D1	33 mm
maximal ring- \varnothing D2	35 mm
Totallängd L	290 mm
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad

Böjd ring	ja
Spärrnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel