



Säkerhetskoppling med slanganslutning, Slanganslutning inner-Ø (nominell bredd): 11 mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 080328 11 |
| GTIN | 7391390295422 |
| Artikelklass | 08A |

Beskrivning

Utförande:

Trycklufts-**stålkopplingarna** har många fördelar jämfört med standardmässingkopplingar:

- **Enkel enhandsmanövrering med låg kopplingskraft.**
- **Hög genomflödes hastighet och därmed små tryckförluster.**
- **Lång livslängd tack vare ytförädlade och härdade komponenter med små tillverkningstoleranser.**
- **God driftekonomi – kopplingarna betalar sig på högst två år.**

Säkerhetskopplingen eSafe uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983. Den töms först på luft och kopplas sedan från (inga piskrapp).

flöde: 4000 l/min., maximalt drifttryck 16 bar

Material: försinkat stål/mässing

Användningsdata:

För höjda prestanda, förbättring av ekonomin och höjning av säkerheten i industriella tryckluftsinstallationer genom en låg anslutningskraft och en kompakt och lätt greppbar design.

OBS!:

Trycklufts-säkerhetskoppling CEJN serie 410 eSafe (med avluftningsfunktion) motsvarar den europeiska standarden 10.4 (märk-Ø 10,4 mm), flöde upp till 4000 l/min.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|------------|
| Slanganslutning inner-Ø (nominell bredd) | 11 mm |
| genomflöde | 4000 l/min |
| Maximalt arbetstryck | 16 bar |
| Serie | 410 |
| Produktslag | Koppling |