

**KERN****Plattformsvåg, typ EOB, maximal kapacitet: 60kg**

## Beställningsdata

Ordernummer	479600 60
GTIN	4045761192126
Artikelklass	47D

## Beskrivning

### Utförande:

- **Robust paketvåg för godsavsändning.**
- **Mycket lätt att använda via fyra knappar.**
- **Displayenhet med sifferhöjd 25 mm, kan lossas från plattformen och placeras/monteras fristående via en ca 2 m lång, flexibel kabel.**
- **Nät- och batteridrift, automatisk avstängning efter 3 minuter.**

### leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter och väggfäste för displayenhet.

### Specialtillbehör:

6 batterier nr 081561 storlek LR6, stativ för displayenhet på begäran.

## Teknisk beskrivning

indikeringsenhetens bredd	215 mm
reproducerbarhet	20 g
indikeringsenhetens djup	110 mm
vågplattans mått	315×305 mm
maximal kapacitet	0 - 60 kg

tillverkarens beteckning	EOB
avläsning	20 g
nettovikt	3,8 kg
indikeringsenhetens höjd	50 mm
Kalibrering	K2
Energiförsörjning	Batteridriven
Antal ingående batterier	6
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Sifferhöjd displayenhet	25 mm
Produktslag	Plattformsvåg

## Tjänster

KalibreringVåg maximal kapacitet 100 kg	027700 100
DAkKS-kalibreringVåg maximal kapacitet 180	027710 180

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------